

Garant**VHM-kogelfrees 220°, TiAlN, Ø DC: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	207175 2
GTIN	4045197126641
Artikelklasse	11X

Omschrijving**Uitvoering:**Exacte **radiusvorm zonder profielvorming**.

Dubbel achtergeslepen vrijloophoek.

Tolerantie: radiuscontour = **±0,01 mm**.Met omsluitingshoek **220°**. Maat nominale Ø: **D_c = f8****Opmerking:**

Vrijloop rechtlijnig.

Technische beschrijving

Snijlengte l _c	1,5 mm
Snijkant-Ø D _c	2 mm
Vrijloop-Ø D ₁	1,7 mm
Aantal tanden Z	2
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	10 mm
Voeding f _z voor kopierfrezen in staal < 1100 N/mm ²	0,01 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Totale lengte L	58 mm
Spiraelhoek	30 graden
Radius R	1 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM

Norm	Fabrieksnorm
Type	H
Tolerantie nominale \varnothing	f8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,03×D bij kopieerfreen
Schacht	DIN 6535 HA met h5
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Volradius- en kogelfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	575 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	390 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	390 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	280 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	200 m/min	M
GG(G)	geschikt	575 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

Dienstverlening

Schachtslijpen Type HB	129100 HB
------------------------	-----------