



Drieklauw staal korte conusopname, DIN 702-2, Buiten-Ø A / conus: 250/6mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	310655 250/6
GTIN	4019208036755
Artikelklasse	36S

Omschrijving

Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Behuizing van staal met laag gewicht en lage massatraagheid.
- Vlakke spiraalring gesmeed, uitgebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Voor spindelkoppen DIN 55029 met **Camlock-tapeinden**.

Norm:

DIN 702-2.

Levering:

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

1 Set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrap en 1 set = 3 geharde boorbekken, naar binnen getrap.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

Opmerking:

Spiestang-drieklauw zie nr. 313120 – 313140.

DIN 702-2 voldoet aan de oude norm DIN 55029.

Technische beschrijving

Conusgrootte	6
Grootte van de tapeinden	5/8-18
Aantal tapeinden	6
Sleutelvierkant K	12 mm
Hoogte met bekken H ₂	124 mm
Gewicht	28 kg
Maximaal toerental	3000 min ⁻¹
Hoogte zonder bekken H ₁	83 mm
Buiten-Ø A	250 mm
Doorlaat E	76 mm
Centreer-Ø B	106,4 mm
Norm	DIN 702-2
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattypen 250 mm	314400 250
Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaattypen 250 mm	315000 250
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaattypen 250 mm	314000 250
Werkstukaanslag, basismodule Hoogte h 15 mm	313036 15
Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaattypen 250 mm	315200 250
Werkstukaanslag Hoogte h 15 mm	313033 15
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaattypen 250 mm	314600 250

