

**Drieklauw staal korte conusopname, DIN 702-2, Buiten-Ø A / conus: 160/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	310655 160/4
GTIN	4019208036564
Artikelklasse	36S

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Behuizing van staal met laag gewicht en lage massatraagheid.
- Vlakke spiraalring gesmeed, uitgebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid.

**Toepassing:**

**De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.**

Voor spindelkoppen DIN 55029 met **Camlock-tapeinden**.

**Norm:**

**DIN 702-2.**

**Levering:**

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

1 Set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrap en 1 set = 3 geharde boorbekken, naar binnen getrap.

**Accessoires:**

**Reserve- en extra bekken** zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

**Opmerking:**

Spiestang-drieklauw zie nr. 313120 – 313140.

DIN 702-2 voldoet aan de oude norm DIN 55029.

## Technische beschrijving

Maximaal toerental	4600 min <sup>-1</sup>
Buiten-Ø A	160 mm
Gewicht	9,5 kg
Conusgrootte	4
Sleutelvierkant K	10 mm
Aantal tapeinden	3
Doorlaat E	42 mm
Hoogte met bekken H <sub>2</sub>	92 mm
Grootte van de tapeinden	PG11
Hoogte zonder bekken H <sub>1</sub>	66 mm
Centreer-Ø B	63,5 mm
Norm	DIN 702-2
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

## Accessoires

Werkstukaanslag, basismodule Hoogte h 15 mm	313036 15
Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 160	315000 160
Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 160	315200 160
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 160 mm	314000 160
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 160 mm	314600 160
Werkstukaanslag Hoogte h 15 mm	313033 15