



## Drieklaauw staal korte conusopname, DIN 702-2, Buiten-Ø A / conus: 200/5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	310655 200/5
GTIN	4019208036724
Artikelklasse	36S

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Behuizing van staal met laag gewicht en lage massatraagheid.
- Vlakke spiraalring gesmeed, uitgebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid.

#### Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Voor spindelkoppen DIN 55029 met **Camlock-tapeinden**.

#### Norm:

**DIN 702-2.**

#### Levering:

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

1 Set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrap en 1 set = 3 geharde boorbekken, naar binnen getrap.

#### Accessoires:

**Reserve- en extra bekken** zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

#### Opmerking:

Spiestang-drieklaauw zie nr. 313120 – 313140.

DIN 702-2 voldoet aan de oude norm DIN 55029.

## Technische beschrijving

Aantal tapeinden	6
Hoogte zonder bekken H <sub>1</sub>	74,5 mm
Hoogte met bekken H <sub>2</sub>	107 mm
Doorlaat E	55 mm
Maximaal toerental	4000 min <sup>-1</sup>
Sleutelvierkant K	11 mm
Grootte van de tapeinden	1/2-20
Gewicht	16,7 kg
Centreer-Ø B	82,5 mm
Norm	DIN 702-2
Kleurcode voor accessoires	Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder