

**Drieklauw staal korte conusopname, DIN 702-2, Buiten-Ø A / conus: 315/8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	310655 315/8
GTIN	4019208036809
Artikelklasse	36S

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Behuizing van staal met laag gewicht en lage massatraagheid.
- Vlakke spiraalring gesmeed, uitgebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Voor spindelkoppen DIN 55029 met **Camlock-tapeinden**.

Norm:

DIN 702-2.

Levering:

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

1 Set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrap en 1 set = 3 geharde boorbekken, naar binnen getrap.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

Opmerking:

Spiestang-drieklauw zie nr. 313120 – 313140.

DIN 702-2 voldoet aan de oude norm DIN 55029.

Technische beschrijving

Sleutelvierkant K	14 mm
Hoogte zonder bekken H ₁	96 mm
Aantal tapeinden	6
Hoogte met bekken H ₂	142 mm
Grootte van de tapeinden	3/4-16
Gewicht	54 kg
Doorlaat E	103 mm
Maximaal toerental	2300 min ⁻¹
Centreer-Ø B	139,7 mm
Norm	DIN 702-2
Kleurcode voor accessoires	Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder