

**Drieklauw staal korte conusopname, DIN 702-3, Buiten-Ø A / conus: 160/4mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 310705 160/4 |
| GTIN | 4019208525075 |
| Artikelklasse | 36S |

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Behuizing van staal met laag gewicht en lage massatraagheid.
- Vlakke spiraalring gesmeed, uitgebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Voor spindelkoppen DIN 55027 met **tapeinden en borgmoeren**.

Norm:

DIN 702-3.

Levering:

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

1 Set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getript en 1 set = 3 geharde boorbekken, naar binnen getript.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

Opmerking:

Spiestang-drieklauw zie nr. 313120 – 313140.

DIN 702-3 voldoet aan de oude norm DIN 55027.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Maximaal toerental | 4600 min ⁻¹ |
| Sleutelvierkant K | 10 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Hoogte zonder bekken H ₁ | 66 mm |
| Doorlaat E | 42 mm |
| Grootte van de tapeinden | M10 |
| Hoogte met bekken H ₂ | 92 mm |
| Conusgrootte | 4 |
| Buiten-Ø A | 160 mm |
| Aantal tapeinden | 3 |
| Centreer-Ø B | 63,5 mm |
| Norm | DIN 702-3 |
| Kleurcode voor accessoires | Röhmspiraalklauwplaat en bekken |
| Producttype | Vlakke-spiraalhouder |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Werkstukaanslag Hoogte h 15 mm | 313033 15 |
| Werkstukaanslag, basismodule Hoogte h 15 mm | 313036 15 |
| Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 160 mm | 314000 160 |
| Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 160 mm | 314600 160 |
| Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 160 | 315000 160 |
| Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 160 | 315200 160 |