



Drieklaauw staal korte conusopname, DIN 702-3, Buiten-Ø A / conus: 250/6mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	310705 250/6
GTIN	4019208026077
Artikelklasse	36S

Omschrijving

Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Behuizing van staal met laag gewicht en lage massatraagheid.
- Vlakke spiraalring gesmeed, uitgebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Voor spindelkoppen DIN 55027 met **tapeinden en borgmoeren.**

Norm:

DIN 702-3.

Levering:

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

1 Set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrap en 1 set = 3 geharde boorbekken, naar binnen getrap.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

Opmerking:

Spiestang-drieklaauw zie nr. 313120 – 313140.

DIN 702-3 voldoet aan de oude norm DIN 55027.

Technische beschrijving

Sleutelvierkant K	12 mm
Maximaal toerental	3000 min ⁻¹
Doorlaat E	76 mm
Gewicht	28 kg
Conusgrootte	6
Hoogte met bekken H ₂	124 mm
Aantal tapeinden	4
Grootte van de tapeinden	M12
Hoogte zonder bekken H ₁	83 mm
Buiten-Ø A	250 mm
Centreer-Ø B	106,4 mm
Norm	DIN 702-3
Kleurcode voor accessoires	Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Werkstukaanslag, basismodule Hoogte h 15 mm	313036 15
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 250 mm	314600 250
Opzetbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 250 mm	314400 250
Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 250	315000 250
Werkstukaanslag Hoogte h 15 mm	313033 15
Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 250	315200 250
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 250 mm	314000 250

