



Drieklauw staal korte conusopname, DIN 702-3, Buiten-Ø A / conus: 200/6mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	310705 200/6
GTIN	4019208025599
Artikelklasse	36S

Omschrijving

Uitvoering:

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Behuizing van staal met laag gewicht en lage massatraagheid.
- Vlakke spiraalring gesmeed, uitgebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Voor spindelkoppen DIN 55027 met **tapeinden en borgmoeren**.

Norm:

DIN 702-3.

Levering:

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

1 Set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getript en 1 set = 3 geharde boorbekken, naar binnen getript.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

Opmerking:

Spiestang-drieklauw zie nr. 313120 – 313140.

DIN 702-3 voldoet aan de oude norm DIN 55027.

Technische beschrijving

Grootte van de tapeinden	M12
Hoogte met bekken H ₂	107 mm
Doorlaat E	55 mm
Hoogte zonder bekken H ₁	74,5 mm
Aantal tapeinden	4
Sleutelvierkant K	11 mm
Maximaal toerental	4000 min ⁻¹
Gewicht	16,7 kg
Centreer-Ø B	106,4 mm
Norm	DIN 702-3
Kleurcode voor accessoires	Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder