

**Drieklauw staal korte conusopname, DIN 702-3, Buiten-Ø A / conus: 160/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	310705 160/5
GTIN	4019208026237
Artikelklasse	36S

Omschrijving**Uitvoering:**

- Met de hand bediende klauwplaat met spiraalring, centrisch spannend.
- Behuizing van staal met laag gewicht en lage massastraagheid.
- Vlakke spiraalring gesmeed, uitgebalanceerd en gehard.
- Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
- Hoge rondloopnauwkeurigheid.

Toepassing:

De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

Voor spindelkoppen DIN 55027 met **tapeinden en borgmoeren**.

Norm:

DIN 702-3.

Levering:

1 Spansleutel en al naar gelang klauwplaat bijbehorende bevestigingsschroeven of -bouten.

1 Set = 3 geharde boorbekken, naar buiten getrap en 1 set = 3 geharde boorbekken, naar binnen getrap.

Accessoires:

Reserve- en extra bekken zie nr. 314000 – 315200. **Spaanbescherming** zie nr. 312800.

Opmerking:

Spiestang-drieklauw zie nr. 313120 – 313140.

DIN 702-3 voldoet aan de oude norm DIN 55027.

Technische beschrijving

Grootte van de tapeinden	M10
Gewicht	9,5 kg
Buiten-Ø A	160 mm
Conusgrootte	5
Sleutelvierkant K	10 mm
Hoogte zonder bekken H ₁	66 mm
Doorlaat E	42 mm
Hoogte met bekken H ₂	92 mm
Aantal tapeinden	4
Maximaal toerental	4600 min ⁻¹
Centreer-Ø B	82,5 mm
Norm	DIN 702-3
Kleurcode voor accessoires	Röhmspiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouder

Accessoires

Draaibekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 160	315200 160
Blokbekken, set 3-delig, zacht Voor klauwplaatype 160 mm	314600 160
Basisbekken, set 3-delig, gehard Voor klauwplaatype 160 mm	314000 160
Werkstukaanslag, basismodule Hoogte h 15 mm	313036 15
Boorbekken, set 3-delig, hard Voor klauwplaatype 160	315000 160
Werkstukaanslag Hoogte h 15 mm	313033 15