



Pijpsnijder met 1 snijwieltjes voor stalenpijpen, Voor buizen tot: 1.1/4inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	815001 1.1/4
GTIN	4018754329700
Artikelklasse	83A

Omschrijving

Uitvoering:

Lichaam van hoogwaardig staal, matrijsgesmeed; slijtbestendige spindel met kunststof greep.

Snijwieltje voor stalen pijpen van hoogwaardig staal, nauwkeurig gehard voor hoge standtijd.

Geleidingsrollen van speciaal staal; verchroomd.

Toepassing:

Voor het vlak en haaks doorsnijden van pijpen.

bij het snijden wordt de braam aan de buitenzijde automatisch ingewalst. Na de snede kan direct de schroefdraad worden gesneden.

Technische beschrijving

Snijwieltje breedte	14 mm
Fabrikantnummer	Pijpsnijder RAPID 14000+2
Snijwieltje Ø	25 mm
voor uitwendige pijp-Ø	1/8 – 1.1/4 inch
Snijwieltje boring	7,6 mm
Aantal geleidingsrollen	2
Aantal snijwieltjes	1
Producttype	Pijpsnijder

Accessoires

Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 35 mm

814920 35