



Pijpsnijder met 3 snijwieltjes voor stalenpijpen, Voor buizen tot: 1.1/4inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	815101 1.1/4
GTIN	4018754329717
Artikelklasse	83A

Omschrijving

Uitvoering:

Lichaam van hoogwaardig staal, matrijsgesmeed; slijtbestendige spindel met kunststof greep.

Snijwieltje voor stalen pijpen van hoogwaardig staal, nauwkeurig gehard voor hoge standtijd.

Geleidingsrollen van speciaal staal; verchromd.

Toepassing:

Voor het vlak en haaks doorsnijden van pijpen.

Deze pijpsnijder kan voor reeds gelegde pijpen worden gebruikt. Dankzij ratelprincipe is een bewegingsbereik van 120° voldoende.

Technische beschrijving

Snijwieltje boring	7,6 mm
voor uitwendige pijp-Ø	1/8 – 1.1/4 inch
Fabrikantnummer	Pijpsnijder RAPID 14001+3
Snijwieltje breedte	19 mm
Snijwieltje Ø	25 mm
Aantal geleidingsrollen	0
Aantal snijwieltjes	3
Producttype	Pijpsnijder

Accessoires

Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 35 mm

814920 35