



Handmatige teststand - verticaal, Type: 1500



Bestelgegevens

Bestelnummer	479029 1500
GTIN	2050002071582
Artikelklasse	47F

Omschrijving

Uitvoering:

- **Robuuste testbank voor digitaal hand krachtmeetgereedschap.**
- **Nauwkeurig, lineair geleid mechaniek, individueel te positioneren.**

Hefboomuitvoering met grote verplaatsing per hefboomomwenteling. Bedieningshefboom omschakelbaar in hoek en positie, voor een optimale bediening.

Toepassing:

Voor eenvoudige, niet-snelheidsafhankelijke materiaal-, onderdelen- en componententests in de kwaliteitsbewaking of productie.

Levering:

Inclusief 4 bevestigingsschroeven voor krachtmeetgereedschap en gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Digitaal krachtmeetgereedschap nr. 479025 – 479027 en accessoires nr. 479033 – 479039.

Technische beschrijving

Aan/uit-schakelaar	nee
Maximaal toepassingsgebied	1500 N
Lengte	279 mm

Breedte	203 mm
Voeding (maximale slag)	150 mm
Voeding (per omwenteling)	76 mm
Hoogte	799 mm
Gewicht	9,1 kg
Serie	MTL-330
Aandrijving	Hefboom
Producttype	Testbank