

SIMTEK**simturn AX uitdraai-insert rechts, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 2,7mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	270547 2,7
GTIN	2050002065338
Artikelklasse	24U

Omschrijving

Uitvoering:

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

Technische beschrijving

f	1,2 mm
Inwendige koeling	nee
Radius R	0,15 mm
Ø D	4 mm
Maximale steekdiepte t _{max}	0,2 mm
Voor boringen vanaf Ø D _{min}	2,7 mm
Fabrikantnummer	AH2MX800
Nuttige lengte	10,2 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 10,2 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		