

SIMTEK**simturn AX uitdraai-insert rechts, L2 = 25,4 mm, Ø Dmin: 5,2mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	270553 5,2
GTIN	2050002065505
Artikelklasse	24U

Omschrijving

Uitvoering:

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

Technische beschrijving

f	2,45 mm
Voor boringen vanaf $\varnothing D_{\min}$	5,2 mm
Radius R	0,2 mm
$\varnothing D$	5 mm
Maximale steekdiepte t_{\max}	0,5 mm
Inwendige koeling	nee
Fabrikantnummer	AFSBX800
Nuttige lengte	25,4 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 25,4 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		