

**simturn AX uitdraai-insert rechts, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min}: 4,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270553 4,2
GTIN	2050002065499
Artikelklasse	24U

Omschrijving**Uitvoering:**

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

Technische beschrijving

Inwendige koeling	nee
Maximale steekdiepte t _{max}	0,3 mm
Ø D	4 mm
Voor boringen vanaf Ø D _{min}	4,2 mm
f	1,95 mm
Radius R	0,15 mm
Fabrikantnummer	AJT1X800
Nuttige lengte	25,4 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 25,4 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		