

**SIMTEK****simturn AX uitdraai-insert rechts, L<sub>2</sub> = 20,3 mm, Ø D<sub>min</sub>: 4,2mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	270551 4,2
GTIN	2050002065468
Artikelklasse	24U

## Omschrijving

### Uitvoering:

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

## Technische beschrijving

Voor boringen vanaf Ø D <sub>min</sub>	4,2 mm
Ø D	4 mm
Radius R	0,15 mm
Inwendige koeling	nee
f	1,95 mm
Maximale steekdiepte t <sub>max</sub>	0,3 mm
Fabrikantnummer	AM3KX800
Nuttige lengte	20,3 mm
Productnaamattribuut	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		