

**simturn AX uitdraai-insert rechts, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 5,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270551 5,2
GTIN	2050002065475
Artikelklasse	24U

Omschrijving**Uitvoering:**

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

Technische beschrijving

Inwendige koeling	nee
Radius R	0,2 mm
f	2,45 mm
Ø D	5 mm
Maximale steekdiepte t_{max}	0,5 mm
Voor boringen vanaf Ø D_{min}	5,2 mm
Fabrikantnummer	AM8MX800
Nuttige lengte	20,3 mm
Productnaamattribuut	$L_2 = 20,3$ mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
--	--------------	-------	----------

Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		