

**simturn AX uitdraai-insert rechts, L2 = 40,6 mm, Ø Dmin: 5,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270559 5,2
GTIN	2050002065567
Artikelklasse	24U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

**Technische beschrijving**

Ø D	5 mm
Maximale steekdiepte $t_{max}$	0,5 mm
Voor boringen vanaf Ø $D_{min}$	5,2 mm
Inwendige koeling	nee
Radius R	0,2 mm
f	2,45 mm
Fabrikantnummer	AMQKX800
Nuttige lengte	40,6 mm
Productnaamattribuut	$L_2 = 40,6$ mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
--	--------------	-------	----------

Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		