

**uvex****Hoge veterschoen zwart/geel uvex 1, S2, EU-schoenmaat: 41**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	092118 41
GTIN	4031101534831
Artikelklasse	04V

## Omschrijving

### Uitvoering:

Sportieve veiligheidsschoen, bijzonder lichtgewicht en flexibel. Geschikt bij chromallergie. Wijdte 11.

- **Bovenmateriaal van microvelours.**
- **Distance-Mesh-voeringmateriaal.**
- **100% metaalvrije uvex xenova® beschermende neus.**
- **PU-loopzool met TPU-inzetstukken met optimale dempingeigenschappen.**
- **Vrijwel naadvrije schachtconstructie ter voorkoming van drukpunten.**
- **ESD-uitrusting.**

Hoge veterschoen met zachte gevoerde kraag en gevoerde tong.

### Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S2

Materiaal teenbeschermer: Composiet

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

## Technische beschrijving

zonder metaal en leer uitgevoerd	ja
----------------------------------	----

Schoentype	Hoge veterschoen
Materiaal voering	Distance Mesh
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
uitneembaar voetbed	ja
Sluiting	Veter
Energieopname bij de hiel	ja
olie- en benzineresistente zool	ja
antistatisch	ja
Bovenmateriaal	waterafstotend hightech-microvelours
EU-schoenmaat	41
Grip	ja
geschikt bij chroomallergie	ja
Kleur	zwart/geel
Waterdichtheid van de hele schoen	ja
Materiaal teenbeschermpap	Composiet
Veiligheidsklasse	S2
tegen binnendringen van water en wateropname	ja
Materiaal loopzool	Polyurethaan
Serie	uvex 1
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Veiligheidslaarzen