

**simturn AX uitdraai-insert links, L<sub>2</sub> = 35,6 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6,2mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	270573 6,2
GTIN	2050002065833
Artikelklasse	24U

## Omschrijving

### Uitvoering:

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

## Technische beschrijving

Radius R	0,2 mm
Ø D	6 mm
Maximale steekdiepte t <sub>max</sub>	0,5 mm
Voor boringen vanaf Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
f	2,95 mm
Fabrikantnummer	AEG8X800
Nuttige lengte	35,6 mm
Productnaamattribuut	L <sub>2</sub> = 35,6 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Aluminium > 10% Si	geschikt		

Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
nat maximaal	geschikt		