

**simturn AX uitdraai-insert links, L₂ = 40,6 mm, Ø D_{min}: 6,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270575 6,2
GTIN	2050002065857
Artikelklasse	24U

Omschrijving**Uitvoering:**

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

Technische beschrijving

f	2,95 mm
Radius R	0,2 mm
Voor boringen vanaf Ø D _{min}	6,2 mm
Ø D	6 mm
Maximale steekdiepte t _{max}	0,5 mm
Fabrikantnummer	AEQ0X800
Nuttige lengte	40,6 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 40,6 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Aluminium > 10% Si	geschikt		

Staal < 500 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
nat maximaal	geschikt		