



**simturn AX uitdraai-insert rechts CBN, L<sub>2</sub> = 6,1 mm, Ø D<sub>min</sub>: 1,4mm**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	270577 1,4
GTIN	2050002065871
Artikelklasse	24V

## Omschrijving

### Uitvoering:

Materiaal: CBN8

## Technische beschrijving

f	0,6 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	0,07 mm
Ø D	4 mm
Voor boringen vanaf Ø D <sub>min</sub>	1,4 mm
Radius R	0,1 mm
Inwendige koeling	nee
Fabrikantnummer	A53ZCBN8
Nuttige lengte	6,1 mm
Productnaamattribuut	L <sub>2</sub> = 6,1 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 67 HRC	geschikt		

Continu	geschikt
droog	geschikt