

**simturn AX uitdraai-insert rechts CBN, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 3,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270581 3,2
GTIN	2050002065949
Artikelklasse	24V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Materiaal: CBN8

**Technische beschrijving**

f	1,45 mm
Radius R	0,15 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	0,16 mm
Ø D	4 mm
Voor boringen vanaf Ø D <sub>min</sub>	3,2 mm
Inwendige koeling	nee
Fabrikantnummer	AGGVCBN8
Nuttige lengte	15,2 mm
Productnaamattribuut	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 67 HRC	geschikt		

Continu	geschikt
droog	geschikt