

**simturn AX uitdraai-insert rechts CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 1,4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270579 1,4
GTIN	2050002065888
Artikelklasse	24V

Omschrijving**Uitvoering:**

Materiaal: CBN8

Technische beschrijving

Inwendige koeling	nee
Radius R	0,1 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	0,07 mm
Voor boringen vanaf Ø D _{min}	1,4 mm
Ø D	4 mm
f	0,6 mm
Fabrikantnummer	A531CBN8
Nuttige lengte	10,2 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 10,2 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 67 HRC	geschikt		

Continu	geschikt
droog	geschikt