



simturn AX uitdraai-insert rechts CBN, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min}: 6,2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	270585 6,2
GTIN	2050002066045
Artikelklasse	24V

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal: CBN8

Technische beschrijving

Radius R	0,2 mm
f	2,95 mm
Inwendige koeling	nee
Voor boringen vanaf Ø D _{min}	6,2 mm
Ø D	6 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	0,31 mm
Fabrikantnummer	ACXE CBN8
Nuttige lengte	25,4 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 25,4 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 67 HRC	geschikt		

Continu	geschikt
droog	geschikt