

**simturn AX uitdraai-insert rechts CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 6,2mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 270583 6,2 |
| GTIN | 2050002066014 |
| Artikelklasse | 24V |

Omschrijving**Uitvoering:**

Materiaal: CBN8

Technische beschrijving

| | |
|--|---------------------------------|
| Maximale snijdiepte a _{p max} | 0,31 mm |
| f | 2,95 mm |
| Voor boringen vanaf Ø D _{min} | 6,2 mm |
| Radius R | 0,2 mm |
| Inwendige koeling | nee |
| Ø D | 6 mm |
| Fabrikantnummer | AEWGCBN8 |
| Nuttige lengte | 20,3 mm |
| Productnaamattribuut | L ₂ = 20,3 mm |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|----------------|--------------|----------------|----------|
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |

| | |
|---------|----------|
| Continu | geschikt |
| droog | geschikt |