


simturn AX uitdraai-insert rechts CBN, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min}: 4,2mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	270585 4,2
GTIN	2050002066021
Artikelklasse	24V

Omschrijving
Uitvoering:

Materiaal: CBN8

Technische beschrijving

f	1,95 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	0,21 mm
Ø D	4 mm
Radius R	0,15 mm
Voor boringen vanaf Ø D _{min}	4,2 mm
Inwendige koeling	nee
Fabrikantnummer	AKJECBN8
Nuttige lengte	25,4 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 25,4 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 67 HRC	geschikt		

Continu	geschikt
droog	geschikt