

BENNING**Digitale stroomtang, Artikelomschrijving producent: CM2-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473305 CM2-1
GTIN	4014651446892
Artikelklasse	47A

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste en ergonomische kunststof behuizing met verlichte LC-display. Veilige meting van wissel- en gelijkstroom zonder de stroomkring te onderbreken. Vastleggen van meetwaarde/ max. waarde, relatieve meting.

Toepassing:

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik. Biedt maximale veiligheid en nog meer extra functies. Auto-V-functie voor automatische AC/DC-herkenning. Lage ingangsimpedantie (LoZ) ter onderdrukking van 'blindspanningen'. Laagdoorlaatfilter (HFR 800 Hz) voor metingen van gepulste motoraandrijvingen. Voltsensor voor contactloze fase- en kabelbreuktest. Geheugen (HOLD, MAX/MIN). Nulregeling.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Levering:

Inclusief batterijen, meetkabels, compacte beschermtas, handleiding.

Technische beschrijving

Geheugenfunctie	HOLD
Geheugenfunctie	ZERO

Geheugenfunctie	MAX/MIN
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Basisnauwkeurigheid	0,5 %
Gelijkspanning DC	0,1 mV – 600 V
Wisselstroom AC	10 mA – 400 A
Capaciteit	1 nF – 100 mF
maximale tangopening	27 mm
Frequentie	0,01 Hz – 50 kHz
Overspanningscategorie	CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Aantal inbegrepen batterijen	2
Wisselspanning AC	0,1 mV – 600 V
Meetmethode	TRUE RMS (AC)
Akoestische doorgangstest	0 – 200 Ω
Energievoorziening	Batterijvoeding
Weergavebereik	4000
Gelijkstroom DC	10 mA – 400 A
Weerstand	0,1 Ω – 40 M Ω
Kalibratie	I4
Producttype	Stroomtang

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieStroomtang Type D	027060 D
KalibratieStroomtang Type D	027050 D

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------