

**simturn AX uitdraai-insert rechts CBN, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 5,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270581 5,2
GTIN	2050002065963
Artikelklasse	24V

Omschrijving

Uitvoering:
Materiaal: CBN8

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	0,26 mm
f	2,45 mm
Radius R	0,2 mm
Inwendige koeling	nee
Voor boringen vanaf Ø D _{min}	5,2 mm
Ø D	5 mm
Fabrikantnummer	AD1KCBN8
Nuttige lengte	15,2 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 15,2 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 67 HRC	geschikt		

Continu	geschikt
droog	geschikt