



simturn AX uitdraai-insert rechts CBN, L₂ = 30,5 mm, Ø D_{min}: 5,2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	270587 5,2
GTIN	2050002066052
Artikelklasse	24V

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal: CBN8

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte a _{p max}	0,26 mm
Voor boringen vanaf Ø D _{min}	5,2 mm
Inwendige koeling	nee
Radius R	0,2 mm
Ø D	5 mm
f	2,45 mm
Fabrikantnummer	ADNSCBN8
Nuttige lengte	30,5 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 30,5 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 67 HRC	geschikt		

Continu	geschikt
droog	geschikt