

**BENNING****Digitale stroomtang, Artikelomschrijving producent: CM12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473305 CM12
GTIN	4014651446809
Artikelklasse	47A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuuste en ergonomische kunststof behuizing met verlichte LC-display. Veilige meting van wissel- en gelijkstroom zonder de stroomkring te onderbreken. Vastleggen van meetwaarde/ max. waarde, relatieve meting.

**Toepassing:**

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik. Biedt maximale veiligheid en nog meer extra functies. De **professionele stroomtang CM12** is met name geschikt voor veeleisende meettaken. Meetwaarden kunnen via de gratis app voor verdere evaluatie worden gecontroleerd, opgeslagen en verdeeld. Interessante en moderne extra functies voor een onmisbare stroomtang: Datalogger LOG (10.000 meetwaarden), geheugen (1000 meetwaarden), Bluetooth®, app, meting van werkzaam vermogen, vermogensfactor, harmonischen en inschakelstroom (INRUSH). Tweepolige draaiveldcontrole, laagdoorlaatfilter, voltsensor, nulregeling.

**Norm:**

**IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Levering:**

Inclusief batterijen, meetkabels, compacte beschermtas, handleiding.

Kalibratie: I4

Weergavebereik: 9999

Basisnauwkeurigheid: 1 %

Akoestische doorgangstest: 30 – 100  $\Omega$

Meetmethode: TRUE RMS (DC+AC)

Geheugenfunctie: HOLD

Geheugenfunctie: PEAK

## Technische beschrijving

Wisselspanning AC	10 mV – 1000 V
Gelijkstroom DC	10 mA – 600 A
Gelijkspanning DC	10 mV – 1000 V
Wisselstroom AC	10 mA – 600 A
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Meetmethode	TRUE RMS (DC+AC)
Geheugenfunctie	HOLD
Geheugenfunctie	PEAK
Geheugenfunctie	MAX/MIN/AVG
Geheugenfunctie	Datalogger functie
Weerstand	0,1 $\Omega$ – 100 k $\Omega$
Akoestische doorgangstest	30 – 100 $\Omega$
Overspanningscategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
maximale tangopening	33 mm
Weergavebereik	9999
Energievoorziening	Batterijvoeding
Capaciteit	1 nF – 4 mF
Aantal inbegrepen batterijen	2
Basisnauwkeurigheid	1 %
Frequentie	0,01 Hz – 10 kHz
Kalibratie	I4
Producttype	Stroomtang

## Dienstverlening

DAkkS-kalibratie Stroomtang Type D	027060 D
Kalibratie Stroomtang Type D	027050 D

---

**Accessoires**

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------