


**simturn AX kopieerinsert links, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 6,2mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	270601 6,2
GTIN	2050002066199
Artikelklasse	24U

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

**Technische beschrijving**

Voor boringen vanaf $\varnothing D_{\min}$	6,2 mm
Maximale steekdiepte $t_{\max}$	1,8 mm
$\varnothing D$	6 mm
Inwendige koeling	nee
f	2,95 mm
Radius R	0,15 mm
Fabrikantnummer	AKJKX800
Nuttige lengte	20,3 mm
Productnaamattribuut	$L_2 = 20,3$ mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
--	--------------	-------	----------

Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	400 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	240 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt	210 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		