


**simturn AX kopieerinsert rechts, L<sub>2</sub> = 25,4 mm, Ø D<sub>min</sub>: 5,2mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	270595 5,2
GTIN	2050002066137
Artikelklasse	24U

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

**Technische beschrijving**

Voor boringen vanaf Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Ø D	5 mm
f	2,45 mm
Inwendige koeling	nee
Maximale steekdiepte t <sub>max</sub>	1 mm
Radius R	0,15 mm
Fabrikantnummer	AEMFX800
Nuttige lengte	25,4 mm
Productnaamattribuut	L <sub>2</sub> = 25,4 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	400 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	240 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt	210 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		