

**simturn AX kopieerinsert links, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 4,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270601 4,2
GTIN	2050002066182
Artikelklasse	24U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

**Technische beschrijving**

Radius R	0,15 mm
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Maximale steekdiepte $t_{max}$	0,8 mm
Inwendige koeling	nee
Fabrikantnummer	AAEUX800
Nuttige lengte	20,3 mm
Productnaamattribuut	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	400 m/min	N

Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	240 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt	210 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		