


simturn AX kopieerinsert links, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 3,2mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	270599 3,2
GTIN	2050002066168
Artikelklasse	24U

Omschrijving
Uitvoering:

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

Technische beschrijving

f	1,45 mm
Ø D	4 mm
Radius R	0,1 mm
Inwendige koeling	nee
Maximale steekdiepte t_{max}	0,6 mm
Fabrikantnummer	AHTBX800
Nuttige lengte	15,2 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 15,2 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	400 m/min	N

Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	240 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt	210 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		