

SIMTEK**simturn AX groefsteekinsert rechts, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min} / w: 6,2/1,5mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	270607 6,2/1,5
GTIN	2050002066274
Artikelklasse	24U

Omschrijving

Uitvoering:

Zonder hoekradius (scherp).

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

Technische beschrijving

Ø D	6 mm
f	2,95 mm
Voor boringen vanaf Ø D _{min}	6,2 mm
Inwendige koeling	nee
Maximale steekdiepte t _{max}	1,8 mm
Steekbreedte w	1,5 mm
Fabrikantnummer	ACH4X800
Nuttige lengte	10,2 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 10,2 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Aluminium (kortspanend)	geschikt	400 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	240 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt	210 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
nat maximaal	geschikt		