

**simturn AX groefsteekinsert links, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min} / w: 5,2/1,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270619 5,2/1,5
GTIN	2050002066687
Artikelklasse	24U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zonder hoekradius (scherp).

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

Technische beschrijving

Inwendige koeling	nee
f	2,45 mm
Maximale steekdiepte t _{max}	1 mm
Voor boringen vanaf Ø D _{min}	5,2 mm
Ø D	5 mm
Steekbreedte w	1,5 mm
Fabrikantnummer	AFUKX800
Nuttige lengte	15,2 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 15,2 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
--	---------------------	----------------------	-----------------

Aluminium (kortspanend)	geschikt	400 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	240 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt	210 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
nat maximaal	geschikt		