

**SIMTEK****simturn AX groefsteekinsert rechts, L<sub>2</sub> = 20,3 mm, Ø D<sub>min</sub> / w: 6,2/2mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	270613 6,2/2
GTIN	2050002066502
Artikelklasse	24U

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Zonder hoekradius (scherp).

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

## Technische beschrijving

Ø D	6 mm
Maximale steekdiepte t <sub>max</sub>	1,8 mm
Inwendige koeling	nee
Voor boringen vanaf Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
f	2,95 mm
Steekbreedte w	2 mm
Fabrikantnummer	AB0SX800
Nuttige lengte	20,3 mm
Productnaamattribuut	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
--	---------------------	----------------------	-----------------

Aluminium (kortspanend)	geschikt	400 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	240 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt	210 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
nat maximaal	geschikt		