

3M Scotch-Brite™

Schuurvlies-klitschijf (CER) PN-DH, Ø 125 mm, Korrelvergelijking: 280**Bestelgegevens**

Bestelnummer	566908 280
GTIN	4064035038007
Artikelklasse	53M

Omschrijving**Uitvoering:**

Vlies-klitslijpschijven met vernaalde weefseldrager voor goede klit hechting. Met uitneembare centreerkern voor een exactere positionering en hechting van de schijf op de steunschijf (**ca. 50% gereduceerd trillingsniveau met klitsteunschijf nr. 566965**).

Universeel en krachtig **nylonvlies** gecombineerd met **nauwkeurig gevormde keramische slijpkorrel (CER)** voor een grote afname en een lange levensduur.

Toepassing:

Voor het **finishen, matteren, gladmaken** met duidelijke ruwdieptevermindering en voor **lichte reinigings-** (bijv. verwijderen van aanloopkleuren) en **afbraamwerkzaamheden**.

Op haakse slijpers met klitsteunschijf nr. 566960 resp. 566965.

Opmerking:

Voor klitslijpschijven voor voorslijpen zie nr. **567705 e.v.**

Technische beschrijving

Schijf-Ø	125 mm
Fijnheidsgraad	fijn
Uitvoering	A very fine

Korrelvergelijking	280
Kleur	blauw
Serie	PN-DH
Slijpmiddel	Keramische slijpkorrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding	Keramik
Schuurmiddeldrager	Nylonvlies
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
Fabrikantnummer	PN-DH
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Schuurvlies

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		

droog

geschikt