



simturn AX draadsnij-insert deelprofiel 60° binnen rechts, L2 = 15,2 mm, Type: 7



Bestelgegevens

Bestelnummer	270649 7
GTIN	2050002067363
Artikelklasse	24U

Omschrijving

Uitvoering:

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

Toepassing:

Voor het maken van metrisch ISO-binnendraad.

Voor boringen vanaf $\varnothing D_{\min}$: 6,2 mm

$\varnothing D$: 6 mm

Oplopend met: 1 – 1,25 mm

f: 2,95 mm

t: 0,7 mm

Steekbreedte w: 0,12 mm

Technische beschrijving

Voor boringen vanaf $\varnothing D_{\min}$	6,2 mm
f	2,95 mm
t	0,7 mm
Steekbreedte w	0,12 mm
Oplopend met	1 – 1,25 mm
$\varnothing D$	6 mm
S	0,55
Fabrikantnummer	AAT9X800

Productnaamattribuut	L ₂ = 15,2 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	geschikt		
RVS > 900 N/mm ²	geschikt		
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		