


simturn AX Center Line uitdraai-insert rechts CBN, L₂ = 6,1 mm, Ø D_{min}: 1 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	270521 1
GTIN	2050002064874
Artikelklasse	24V

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal: CBN8

Technische beschrijving

Radius R	0,1 mm
f	1,95 mm
Inwendige koeling	nee
Maximale snijdiepte a _{p max}	0,05 mm
Ø D	4 mm
Fabrikantnummer	ADCNCBN8
Nuttige lengte	6,1 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 6,1 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		

droog	geschikt
Lucht	beperkt geschikt