

**Simturn AX Center Line uitdraai-insert links, L₂ = 6,1 mm, Ø Dmin: 1,4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270511 1,4
GTIN	2050002064775
Artikelklasse	24U

Omschrijving**Uitvoering:**

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

Technische beschrijving

f	1,95 mm
Inwendige koeling	nee
Radius R	0,1 mm
Maximale steekdiepte t _{max}	0,15 mm
Ø D	4 mm
Fabrikantnummer	AW3FX800
Nuttige lengte	6,1 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 6,1 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		

Staal < 500 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		