

**simturn AX Center Line uitdraai-insert, rechts, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 3,7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270507 3,7
GTIN	2050002064720
Artikelklasse	24U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

**Technische beschrijving**

f	1,95 mm
Radius R	0,15 mm
Inwendige koeling	nee
Maximale steekdiepte t <sub>max</sub>	0,2 mm
Voor boringen vanaf Ø D <sub>min</sub>	3,7 mm
Ø D	4 mm
Fabrikantnummer	AHBDX800
Nuttige lengte	15,2 mm
Productnaamattribuut	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		