


KOMET® UniTurn®-kopieerboorstang, rechts, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	270513 2,7
GTIN	2050002064799
Artikelklasse	24U

Omschrijving

Uitvoering:

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

Technische beschrijving

Radius R	0,15 mm
f	1,95 mm
Maximale steekdiepte t_{max}	0,2 mm
Inwendige koeling	nee
Voor boringen vanaf $\varnothing D_{min}$	2,7 mm
$\varnothing D$	4 mm
Fabrikantnummer	AJ01X800
Nuttige lengte	10,2 mm
Productnaamattribuut	$L_2 = 10,2$ mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		

Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		