

SIMTEK simturnMAX  
voor de meest veeleisende toepassingen**KOMET® UniTurn®-kopieerboorstang, rechts, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 3,7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270513 3,7
GTIN	2050002064812
Artikelklasse	24U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

**Technische beschrijving**

Radius R	0,15 mm
Maximale steekdiepte t <sub>max</sub>	0,2 mm
f	1,95 mm
Voor boringen vanaf Ø D <sub>min</sub>	3,7 mm
Inwendige koeling	nee
Ø D	4 mm
Fabrikantnummer	ANZPX800
Nuttige lengte	10,2 mm
Productnaamattribuut	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		

Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		