

**simturn AX Center Line uitdraai-insert rechts CBN, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin: 1,4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270521 1,4
GTIN	2050002064881
Artikelklasse	24V

Omschrijving

Uitvoering:
Materiaal: CBN8

Technische beschrijving

Inwendige koeling	nee
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,07 mm
Ø D	4 mm
Radius R	0,1 mm
f	1,95 mm
Fabrikantnummer	AW34CBN8
Nuttige lengte	6,1 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 6,1 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		

nat minimaal	beperkt geschikt
droog	geschikt
Lucht	beperkt geschikt