


KOMET® UniTurn®-kopieerboorstang, rechts, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 1,4mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	270523 1,4
GTIN	2050002064898
Artikelklasse	24V

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal: CBN8

Technische beschrijving

Radius R	0,1 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,07 mm
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Inwendige koeling	nee
Fabrikantnummer	AW36CBN8
Nuttige lengte	10,2 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 10,2 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
Continu	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		

droog	beperkt geschikt
Lucht	beperkt geschikt