


KOMET® UniTurn®-kopieerboorstang, rechts, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 2,7mm


Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 270525 2,7 |
| GTIN | 2050002064935 |
| Artikelklasse | 24V |

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal: CBN8

Technische beschrijving

| | |
|--|---------------------------------|
| Radius R | 0,15 mm |
| Ø D | 4 mm |
| Inwendige koeling | nee |
| f | 1,95 mm |
| Maximale snijdiepte a _{p max} | 0,13 mm |
| Fabrikantnummer | AAQ6CBN8 |
| Nuttige lengte | 15,2 mm |
| Productnaamattribuut | L ₂ = 15,2 mm |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|----------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 67 HRC | beperkt geschikt | | |
| Continu | beperkt geschikt | | |
| nat minimaal | beperkt geschikt | | |

| | |
|-------|------------------|
| droog | beperkt geschikt |
| Lucht | beperkt geschikt |