

**KOMET® UniTurn®-kopieerboorstang, rechts, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 3,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270523 3,2
GTIN	2050002064911
Artikelklasse	24V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Materiaal: CBN8

**Technische beschrijving**

f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Inwendige koeling	nee
Radius R	0,15 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,16 mm
Fabrikantnummer	APBYCBN8
Nuttige lengte	10,2 mm
Productnaamattribuut	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
Continu	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		

droog	beperkt geschikt
Lucht	beperkt geschikt