

**Garant****Profieldrukpen binnenzeskant metrisch  $\varnothing d = 8$  mm, WC/C, Zeskant: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	293041 5
GTIN	4062406785031
Artikelklasse	29L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met hoogrendementcoating (wolframcarbide/koolstof). Geoptimaliseerde geometrie van de snijkant (uithollingsvorm) voor profielruimen in roestvrij staal.

**Toepassing:**

Voor het vervaardigen van profielen **in één bewerking**.

**T.b.v.:**

Profielbroots nr. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Opmerking:**

- **Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.**
- **Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.**

**Technische beschrijving**

Voorboor- $\varnothing$	5,09 mm
L	11 mm
Sleutelwijdte	5 mm
Snijmateriaal	HSS
Tolerantie	+0,08 tot +0,1 mm
Voeding f in RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Profiel	Zeskant

L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Coating	WC/C
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	30 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		